

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 110302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3557 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VBMT 110302
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	50
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhoud	261142 HB7140-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7140-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3557 110302