

**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7020-2, Maat: 150604****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2429 150604
GTIN	4067263092865
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ max}$	3,75 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 mm/min
Inhoud	250760 HB7020-2
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2429 150604
