

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 060204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2800 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Inhoud	260052 HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2800 060204