

Garant**VCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2871 110304
GTIN	4067263095972
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Tolerantie	M
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Inhoud	261454 HB7020-2
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Aantal	30

Soort	HB7020-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2871 110304