

Garant**VCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2871 160404
GTIN	4067263095996
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Inhoud	261458 HB7020-2
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Aantal	30

Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2871 160404