

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 060202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2801 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260050 HB7020-2
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2801 060202