

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7120-1, Maat: 060408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2985 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\max}$	2 mm
Aantal	50
Inhoud	252064 HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Aantal wisselingen/snikanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerantie	M

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2985 060408