

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2403 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 mm/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	250052 HB7010-2
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2403 09T308
