

Garant**VCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7035-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2875 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2,5 mm
Aantal	50
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Inhoud	261458 HB7035-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404

Gegevensblad

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7035-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2875 160404