

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2405 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snikanten	4
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 mm/min
Hoekradius	0,8 mm
Inhoud	250052 HB7020-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2405 09T308
