

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2406 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Inhoud	250050 HB7035-2
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal	50
Soort	HB7035-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2406 09T304
