

**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2804 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Inhoud	260058 HB7010-2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Aantal wisselingen/snikanten	2
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2804 09T304
