

**SNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2445 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 mm/min
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkant	8
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	251142 HB7035-2
Aantal	50
Soort	HB7035-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2445 120404
