

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 09T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2806 09T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Inhoud	260056 HB7035-2
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal	50

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2806 09T302