

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2806 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Inhoud	260060 HB7035-2
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Aantal	50

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2806 09T308