


DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT020, Maat: 11T302

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3937 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Inhoud	260377 HBT020
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 mm/min
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Coating	TiCN
Aantal	50

Soort	HBTO20
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3937 11T302