


DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT020, Maat: 11T302

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3938 11T302
GTIN	4067263095514
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	260503 HBT020
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\max}$	2.75 mm
Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,15 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 mm/min
Aantal	30

Gegevensblad

Soort	HBT020
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3938 11T302