


**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT020, Maat: 11T308**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG3938 11T308 |
| GTIN          | 4067263095552 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm          |
| Snijdiepte $a_{p \min}$             | 0,55 mm               |
| ISO-code wisselplaat                | DCMT 11T308           |
| Coating                             | TiCN                  |
| Hoekradius                          | 0,8 mm                |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| Inhoud                              | 260508 HBT020         |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 2                     |
| Voeding $f$                         | 0,12 - 0,3 mm/omw,    |
| Snijdiepte $a_{p \max}$             | 2.75 mm               |
| Hoofdtoepassing                     | P                     |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 100 - 280 mm/min      |
| Aantal                              | 30                    |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Soort            | HBT020                       |
| Snededecondities | licht onderbroken            |
| Spaanbreker      | PM                           |
| Producttype      | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG3938 11T308