

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 09T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2808 09T302
GTIN	4067263095170
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Hoekradius	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260148 HB7020-2
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2808 09T302