

**PLANOLITH****Machinetestnormaal Axis-Inspect-Master, Breedte×lengte: 800X600 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431882 800X600
GTIN	2050001949936
Artikelklasse	46H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rechthoekig, van speciaal geselecteerd natuurlijk graniet met gewichtsbeparende boringen en 12 pasboringen (keramische hulzen).

**Voordeel:**

Reductie van uitvaltijden door machinestilstand. Besparing op servicekosten.

**Toepassing:**

Meet- en testgereedschap voor CNC-gestuurde gereedschapsmachines, meetmachines of meetarmen. Voor het snel controleren van de machinegeometrie en positionering, bijvoorbeeld na een crash.

**Nauwkeurigheid:**

De 4 zijvlakken zijn haaks en vlakparallel ten opzichte van elkaar bewerkt (2µm). De voorzijde is hoekig ten opzichte hiervan bewerkt. De positie van de 12boringen is exact opgemeten in het bijgevoegde testrapport vermeld.

**Levering:**

Inclusief transportverpakking.

**Opmerking:**

Let op: de levering is **niet franco**.

Testrapport: Testrapport van de producent

Vlakheid van de voorzijde: 0,01 mm

Vlakheid van de zijvlakken: 0,002 mm

Haaksheid: 0,002 mm

Dikte: 70 mm

Gewicht: 90 kg

## Technische beschrijving

Vlakheid van de voorzijde	0,01 mm
Breedte	800 mm
Dikte	70 mm
Gewicht	90 kg
Lengte	600 mm
Vlakheid van de zijvlakken	0,002 mm
Haaksheid	0,002 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Machinetestnormaal

## Accessoires

Onderhoudsmiddel voor graniet Inhoud 0,5 kg	431840 0,5
Onderhoudsmiddel voor graniet Inhoud 0,5 l	431841 0,5