


CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 09T308

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2808 09T308
GTIN	4067263095217
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260152 HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2808 09T308