

**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2411 09T308
GTIN	4067263092285
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Inhoud	250152 HB7020-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 mm/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2411 09T308
