

Garant**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3567 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Inhoud	261374 HB7120-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerantie	M

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7120-1
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3567 160408