

Garant**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3568 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261366 HB7130-2
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm

Tolerantie	M
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3568 110304