

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 060202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3503 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Tolerantie	M
Aantal	50
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260050 HB7120-1
Snij diepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij diepte $a_{p \max}$	2 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Snij diepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snij materiaal	HM

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3503 060202