


VBMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT020, Maat: 110304

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3950 110304
GTIN	4067263095910
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhoud	261252 HBT020
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30

Soort	HBT020
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3950 110304