

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 09T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3503 09T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aantal	50
Inhoud	260056 HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijkanen	2
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3503 09T302