

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2911 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\max}$	3.25 mm
Aantal	50
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm
Coating	gecoat
Inhoud	250152 HB7140-2
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snikanten	4

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2911 09T308