

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 120416****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2911 120416
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\min}$	1,05 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Inhoud	250162 HB7140-2
Hoekradius	1,6 mm
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal	50

Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2911 120416