

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 160608****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2911 160608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Snijdiepte $a_{p\max}$	5.5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Inhoud	250168 HB7140-2
Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608

Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2911 160608