

**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 160612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2911 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	50
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_{p \max}$	5.5 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Inhoud	250170 HB7140-2
Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2911 160612