

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 11T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2813 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260361 HB7010-2
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2813 11T308