

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 11T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2816 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	260361 HB7010-2
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Aantal	50

Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2816 11T308