

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 070202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2818 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260351 HB7035-2
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Aantal	50

Soort	HB7035-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2818 070202