

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 060202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3505 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Inhoud	260050 HB7140-2
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	M

Gegevensblad

Aantal	50
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7140-2
Snedecomditities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3505 060202