


CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 060204

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3505 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Inhoud	260052 HB7140-2
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal	50
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm

Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3505 060204