

**WNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 080408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2481 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	251964 HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Aantal wisselingen/snikanten	6
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 500 mm/min
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2481 080408
