

**WNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 060404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2482 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhoud	251952 HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2482 060404
