

Garant**CNMG wisselplaat ruwe afwerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 120416****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2913 120416
GTIN	4067263094074
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Aantal	30
Aantal wisselingen/snikanten	4
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Inhoud	250328 HB7130-2
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Snijdiepte $a_{p\ min}$	1,05 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Hoekradius	1,6 mm

Soort	HB7130-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2913 120416