

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 070202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2819 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260449 HB7010-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2819 070202