


DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HBT130, Maat: 110404

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3965 110404
GTIN	4067263094340
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Hoofdtoepassing	M
Coating	TiCN
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhoud	250780 HBT130
Aantal	50
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snikanten	4

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	HBT130
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3965 110404