

**CNMG wisselplaat ruwe afwerking 50 stuks, HB7020-2, Maat: 160612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2417 160612
GTIN	4067263092667
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \max}$	5.5 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 360 mm/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snikanten	4
Hoekradius	1,2 mm
Inhoud	250336 HB7020-2
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2417 160612
