

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 11T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2819 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260464 HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2819 11T308