

**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 080404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2487 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snijdiepte $a_{p\max}$	2 mm
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	6
Inhoud	252068 HB7010-2
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2487 080404
