

**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 080408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2487 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Inhoud	252070 HB7010-2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2487 080408
