

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 11T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2821 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Inhoud	260458 HB7035-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
Aantal	30
Soort	HB7035-2

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2821 11T302