

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 11T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2821 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260464 HB7035-2
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7035-2

Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2821 11T308