

Garant**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 070204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2822 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260452 HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50

Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2822 070204