


WNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HBT130, Maat: 080404

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3983 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Inhoud	251939 HBT130
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Coating	TiCN

Soort	HBT130
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3983 080404