

**Voordeelverpakking CCGT wisselplaten fijne afwerking, HB7315-1, 30 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3801 120402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	30
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,5 mm
Inhoud	260062 HB7315-1
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 mm/min
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_{p\max}$	4.25 mm
ISO-code wisselplaat	CCGT 120402
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,15 mm
Tolerantie	G
Soort	HB7315-1
Snedecndities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3801 120402